

Mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe

RXM

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/RXM.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/RXM.pdf> 

Einsatzgebiet

Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpe für Druckerhöhung und Wasserförderung bei geringem Energieverbrauch. Leise laufend mit wenig Betriebsgeräuschen.

sehr guten Eigenschaften

- für Druckerhöhungsanlagen
- für kleine Beregnungsanlagen
- für Autowaschanlagen

Einsatzbedingungen

- Medium-Temperatur: bis 90°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 10Bar
- Max. Saughöhe 7mtr, normalsaugend
- Dauerbetrieb möglich

Motor




- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2850\text{min}^{-1}$)

Werkstoffe

- Pumpenkörper und Motorauslage: Grauguss
- Laufräder, Diffusor, Pumpengehäuse und Welle mit Rotor:

Edelstahl

- Gleitringdichtung: Kohle/Keramik



Technische Daten n=2850 1/min

TYP		NOMINAL POWER P2		AMPERE		Q = Kapazität												
einphasig	dreiphasig	PS	kW	einphasig	dreiphasig	m³/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	8,2	9	13,2	
230V-50Hz	230/400V-50Hz			1x230V	3x400V													lt/1'
RXM4-3	RX4-3	0,75	0,55	3,9	1,8	H (m)	30	29	27	25	24	23	20	15	12	8		
RXM4-4	RX4-4	1	0,75	4,8	2,0		39	38	37	35	32	30	26	18	16	11		
RXM4-5	RX4-5	1,3	0,95	5,7	2,3		49	48	46	42	40	36	33	25	21	17		
RXM4-6	RX4-6	1,5	1,1	7,0	2,8		60	58	55	51	49	48	42	33	29	23		
RXM10-3	RX10-3	1,5	1,1	6,2	2,8		33	32	32	31	31	30	29	27	27	25	18	
RXM10-4	RX10-4	2	1,5	8,1	3,4		43	42	41	41	40	39	37	35	33	32	22	
	RX10-5	3	2,2		4,5		54	54	53	52	51	50	49	46	44	42	31	
	RX10-6	4	3		6,0		66	65	64	63	63	61	60	55	53	51	38	


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/RXM.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50



Abmessung und Gewicht

TYP		ABMESSUNGEN in mm											GEWICHT in kg
einphasig	dreiphasig	A	B	C	D	E	F	H	H1	I	DNA	DNM	
RXM4-3	RX4-3	138	140	362	143	108	8,5	216	90	155	1¼"	1"	10
RXM4-4	RX4-4	138	167	389	143	108	8,5	216	90	155	1¼"	1"	10.5
RXM4-5	RX4-5	138	194	416	143	108	8,5	216	90	155	1¼"	1"	11
RXM4-6	RX4-6	138	221	443	143	108	8,5	216	90	155	1¼"	1"	12
RXM10-3	RX10-3	138	138	416	178	108	8,5	246	110	240	1½"	1¼"	19
RXM10-4	RX10-4	138	168	446	178	108	8,5	246	110	240	1½"	1¼"	20
	RX10-5	138	198	521	178	108	8,5	227	110	240	1½"	1¼"	28
	RX10-6	138	228	568	178	108	8,5	227	110	240	1½"	1¼"	29